


RoHS

REV	DATE	DETAILS	NAME
A	20220521	新图纸发行	ZDH
B			



NOTES:

1. 产品必须100%进行断路. 短路及间歇性接触测试
2. 导通阻抗: 5.0欧姆最大
3. 绝缘阻抗: 5兆欧姆/最小
4. 高压测试: 300V直流/10毫秒
5. 包装方式: 用PE套筒如右图套紧, 50PCS装袋

Item	品名	规格	单位	用量
5	胶粒	PE 45P 透明	G	XX
4	胶粒	TPE 80A 黑色	G	XX
3	连接器	Type-C 3.0版90度PCBA	PCS	1
2	连接器	Type-C 3.0版180度PCBA 加马口铁	PCS	1
1	线材	30AWGX2P (7/0.10TC)+30AWGX1P (7/0.10TC)+1C (7/0.10TC) +24AWGX2C (7/0.20TC)+ADB (16/4/0.12AM)+棉纸 OD4.5 黑色TPU外被无印字	MM	2000



萬旭WANSHIH

APPROVED	CHECKED	DRAWN BY	UNIT	TITLE	CUSTOMER P.Number	REV
		ZDH	mm	TYPEC180D-TYPEC90D 3.0 CABLE 黑色L=2000MM	---	B
			SCALE		CUSTOMER Name	PAGE NO
			NOT		---	1 / 1