

IC90UB9. C001RS各引脚对地引脚阻抗 (MΩ)						
引脚	异常IC阻抗	正常IC阻抗	引脚	异常IC阻抗	正常IC阻抗	备注
1	4.2	1.1	33	0.1	1.9	
2	7.3	1.6	34	9.7	2.5	
3	OL	3.3	35	OL	1.5	
4	OL	1.2	36	OL	1.3	
5	OL	3.9	37	OL	2	
6	OL	OL	38	2.1	3.1	
7	OL	1.5	39	3	4	
8	OL	OL	40	0.5	OL	
9	OL	OL	41	0.5	OL	
10	OL	OL	42	0.1	1.5	
11	OL	OL	43	2.1	2.1	
12	OL	2.5	44	1.4	OL	
13	OL	2.2	45	1.2	OL	
14	6.4	OL	46	0.4	0.3	
15	2.1	3	47	2.6	0.2	
16	1.8	OL	48	2.2	OL	
17	1.5	3.7	49	6.5Ω 短路	OL	
18	3.8	1.9	50	1.9	5.2	
19	1.9	4.5	51	0.3	1.1	
20	OL	2.7	52	7Ω 短路	2.6	
21	0.3	1.1	53	4.4	5.4	
22	10.4Ω 短路	OL	54	OL	1.8	
23	OL	2.3	55	0.3	5.6	
24	2.3	1.5	56	OL	6.2	
25	OL	OL	57	OL	1.8	
26	2.8	OL	58	2.6	5.6	
27	0.3	6.7	59	OL	1.4	
28	2.3	OL	60	6	2.9	
29	2.4	2.9	61	1.5	0.4	
30	OL	6.5	62	2.4	10	
31	0.2	OL	63	15.8Ω 短路	1.1	
32	OL	1.9	64	16	OL	