

Format : YUV422 8bit

Block size : 2byte

PGEN_LINE_SIZE : 0x0F00
⇒ 3840byte/line = 3840byte/2byte
= 1920pix / line

PGEN_BAR_SIZE : 0x01E0
⇒ 1920pix / 8 = 240pix / bar

PGEN_ACT_LPF : 0x0438
⇒ 1080 lines

PGEN_TOT_LPF : 0x0465
⇒ 1125 lines

PGEN_LINE_PD : 0x0B93
⇒ 29.63us

VBP : 0x21
⇒ 33 pix

VFP : 0x0A
⇒ 10pix

