



**Characteristics 性能数据**

Nominal capacity(1mA-2.0v-25°C).....	2700mAh
标称容量	
Nominal voltage.....	3. 6v
额定电压	
Max.constant current.....	100mA
最大连续工作电流	
Max.pulse current.....	200mA
最大脉冲电流	
Weight.....	19g
电池重量	
Volume.....	Φ 14.5X50.5mm
电池尺寸	
Workable temperature.....	-60°C ~ +85°C
工作温度	




极端样式可按照客户要求定做


**Discharge characteristic 放电特性 (25°C)**




**Voltage vs temperature 电压vs温度**



**Capacity vs current 容量vs电流**



**Storage characteristics 存储特性**



免责声明：文中数据仅供参考，不作电池性能的担保，正式产品质量于购货合同中由供需双方确认

地址：中国湖北武汉东西湖区吴家山台商投资区机电工业园

P.C:430040

Tel: 86-27-83258996

Fax: 86-27-83259120

Add: Wujiashan Taiwan Businessmen Investment Zone, Wuhan, Hubei, China

E-mail: export@whforte.com

Http://www.whforte.com