

Tek 停止

1

4

1	5.00 V	B _W	2	5.00 V	B _W	2.00 μs	50.0MS/s	4	ノ	4 4月 2017
3	5.00 V	B _W	4	5.00 V	B _W	20.28 %	1000 points		8.80 V	13:47:55

種類
エッジ

ソース
4

カップリング
DC

スロープ
ノ

レベル
8.80 V

モードと
ノーマル
& ホールドオフ