



R1,R2,R3,C7在LAYOUT时,元器件下面不要加铺铜
 R1调QR转ACF模式在多少功率下转入ACF
 R2调在输出电流多少时使上管开始工作
 R3调在26-4V时ACF模式下开关波形上升不会失真

Title		
Size	Number	Revision
B		
Date:	20-Oct-2022	Sheet of
File:		Drawn By: