














SCREW1
CN1
CN3
CN2
D2
R4
C16
L20
R172
R173
C15
C7
C8
R49
C6
C14
C9
U2
C153
C13
C11
C12
C10
R118
C154
C155
C64
D1
L10
L11
C5
C4
U1
C2
C1
L1
C3
R1
C123
C122
C110
R194
U8
C34
C33
R55
U5
C127
C128
R161
C138
C137
R160
C140
C139
R159
C130
C129
R158
C41
C42
C106
R40
R41
C36
C35
C58
C59
L22
L23
C54
C52
U10
C55
C53
C56
C57
U22
U35
SCREW2
RF8
RF4
RF7
RF3
RF6
RF2
RF5
RF1
RF9
RF10
U15
U20
CN4
D15
L12
L13
LED1
R10
Q14
L3
C79
C81
C78
C80
X1
C84
C83
C67
C66
R36
R34
R37
C158
C156
C151
R8
Q2
R7
D5
R6
H4
D19
D20
C68
R115
R116
R117
R123
R2
U27
C71
C77
R39
R33
R29
R28
CN5
D8
L14
L15
LED2
R15
Q4
D10
R16
R11
R13
Q1
R12
D7
C25
R17
Q5
C87
C69
R128
Q11
LED5
C127
R112
C70
R111
U18
C100
R114
R119
C145
C201
C200
U23
C98
C97
L7
C93
R104
R106
C146
C203
C202
U17
C90
C91
L6
C121
R52
R53
C120
C117
C118
U12
C19
C17
L26
CN6
D11
L16
L17
LED3
R20
Q7
Q6
D9
R18
R19
C23
U18
C45
U6
C95
C96
U16
R134
R135
C113
L2
C94
CN7
D14
L18
L19
LED4
R25
Q10
D12
R23
R24
C26
Q8
D13
R21
R22
C32
R27
C104
R125
C105
R129
Q9
C27
U4
U28
U29
C46
R197
R203
U31
U34
L27
C49
R31
C48
R32
R30
C47
U7
D31
D25
D27
R132
R133
D17
D18
C112
R192
C72
R195
L9
P1
U9
D26
L8
D29
C43
U24
D16
R26
D21
R124
R98
R126
R130
D22
R196
R198
D28
R200
R201
H1
H6
H2
H5
H7
H3
USB1
SCREW3
SCREW4


R193
C109
U37
U26
R157
C131
C132
R156
C133
C134
C40
C39
R166
R162
R155
C136
C135
C38
C37
R154
C141
C142
R163
R170
R43
R42
C143
C30
C31
U3
C29
C28
R3
C61
C63
C111
C114
L24
C62
C60
U11
L25
R46
C101
C102
C18
R174
R175
L21
R5
D3
R167
R168
C51
Y23
C149
C148
R97
R164
R165
U21
C75
C76
C85
L29
C147
C124
L30
R169
R45
R47
R136
C74
R44
U19
C159
C161
R35
C160
Q13
C20
R9
C24
D4
C44
C125
C126
R96
R54
C107
C108
C50
R48
L28
R38
C152
U36
U14
C86
R105
C150
Q3
C119
R51
R50
C116
C144
R102
R101
C92
C103
R108
R107
C99
VD35
R122
R177
R176
R121
C88
C22
C21
R14
D6
C89
L4
L5
C82
C115
U33
R202
R199
U32
R131
U30
R99
U25
R110
R109


电气阀驱动
CN3
风压电子采集
CN2
电气阀采集
CN4
电磁阀驱动
CN5
CN6
CN7
CN8
24V_INPUT/GND
VOUT/GND
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
GND
LED1
LED2
LED3
LED4
GND IO CLK 3V3 NRST
NC
NC
NC
NC


U37
U26
U22
U35
U8
U5
U1
U27
U20
U15
U16
U6
U7
U34
U29
U28
CN1
CN2
CN3
CN4
CN5
CN6
CN7
CN8
电磁阀驱动
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
GND
LED1
LED2
LED3
LED4
24V_INPUT/GND
GND IO CLK 3V3 NRST
RF1
RF2
RF3
RF4
RF5
RF6
RF7
RF8
RF9
RF10
V25
V26
TP4
TP5
TP6
ED5
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7


电气阀驱动
CN3
风压电子采集
CN2
电气阀采集
CN1
VOUT/GND
CN4
电磁阀驱动
OUT1
GND
CN5
OUT2
GND
CN6
OUT3
GND
CN7
OUT4
GND
24V_INPUT/GND
GND IO CLK 3V3 NRST
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
USB