



Uwagi:

- * wszystkie kondensatory ceramiczne, dla 10uF możliwie małe ESR < 200mR
- * wszystkie rezystory metalizowane, 1% lub lepsze
- * wzm preampa na $G = +23 \text{ V/V}$ ($G = 27.2 \text{ dB}$)
- * Sallen-Key LoPass $f_0 = 4 \text{ MHz}$

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------|
| Title PSCtusPreamp Mk. 4 | | |
| Size A4 | Number | Revision |
| Date: 2012-09-05 | Sheet of | |
| File: D:\PCB\...\PSCtusPreamp4.SchDoc | Drawn By: Grzegorz Grzeda | |