



三禮電子集團控股有限公司

3L ELECTRONIC GROUP HOLDINGS LIMITED

SPECIFICATION FOR APPROVAL 樣品承認書

ROHS
危害物质限用


CUSTOMER(客戶): CG2Z3 群光電子股份有限公司

PAGE: OF

3L P/N : SNR2010K-4R7M

YOUR REF.:

1.MECHANICAL DIMENSIONS (外形尺寸): DRAW NO.: SNR2010K



Item項目	Spec.(規格mm)	Typ.(參考值)	Item項目	Spec.(規格mm)	Typ.(參考值)
A	2.0+0.2		F	1.2	
B	1.6+0.2		G	0.7	
C	1.05 max		H	0.7	
D	0.8		I	1.7	
E	0.6		J		

2. NOTES (備注, 包括印字及起始同相端等特別要求):

2.1 Marking (印字): ""

CUSTOMER APPROVED (客戶確認)	APPROVED(確認)	CHECKED(檢查)	DRAWN(制圖)
	工程部 2017/11/16 郭義標	工程部 2017/11/16 鐘海珊	工程部 2017/11/16 程燕橋

ISSUED DATE(出版日期): 2016/12/05 PRINT DATE(出圖日期): 2017/08/04 REV(版次):XA

Sales (銷售): 三禮電子器材股份有限公司

Issued by(出圖): 和瑞電子(中山)有限公司



三禮電子集團控股有限公司

3L ELECTRONIC GROUP HOLDINGS LIMITED

SPECIFICATION FOR APPROVAL 樣品承認書



CUSTOMER(客戶): 群光電子股份有限公司		PAGE: OF	
3L P/N: SNR2010K-4R7M		YOUR REF.:	
3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (電特性要求):			
Item (項目)	Specifications (規格)	Typ.(參考值)	Test equipments (測試設備):
L	4.7uH +- 20%		HP4284A PRECISION LCR METER
Test Freq	@1MHz 1.0V		HP4284A PRECISION LCR METER
L Load	+0.75A:L DROP 30% MAX		HP4284A WITH HP42841A CURRENT SOURCE
Test Freq.	@1MHz 1.0V		HP4284A WITH HP42841A CURRENT SOURCE
DCR	480mΩMAX		CHENHWA 502 OHM METER
I sat.	0.75A MAX		HP4284A WITH HP42841A CURRENT SOURCE
I rms	0.7A MAX		HP4284A WITH HP42841A CURRENT SOURCE
Ope.Temp.	-40 TO 125°C		HC-D3M TEMP. & HUMIDITY CHAMBER
ELECTRICAL NOTES (電特性備注欄):			
		APPROVED(確認)	CHECKED(檢查)
		DRAWN(制圖)	
		工程部 2017/11/16 郭義標	工程部 2017/11/16 鐘海珊
		工程部 2017/11/16 程燕橋	
ISSUED DATE(出版日期): 2016/12/05 PRINT DATE(出圖日期): 2017/08/04 REV(版次):XA			