

# 量产制造规格书

日期： 2014-10-20

本厂型号	FY-T3D06295AMP-Y(注意易撕贴要求)			样品编号	标黑色				
客户型号	***	客户	TX	制程名称	<input checked="" type="checkbox"/> TN <input type="checkbox"/> HTN <input type="checkbox"/> STN <input type="checkbox"/> BTN <input type="checkbox"/> FSTN <input type="checkbox"/> GF <input checked="" type="checkbox"/> 3D				
产品用途	***	视向	7:30						
图菲林编号	A版	FY-T3D06295A\A 版期2013-11-04		APR版编号A	FY-T3D06295A 版期2013-11-04				
	B版	FY-T3D06295A\B 版期2013-11-04		APR版编号B	FY-T3D06295A 版期2013-11-04				
框菲林编号	FY-T3D06295A 版期2013-11-04			PCB菲林编号	***				
点菲林编号	FY-T3D06295A 版期2013-11-04			外丝印菲林编号	***				
排版方式	<input type="checkbox"/> 合版 <input checked="" type="checkbox"/> 分版 <input type="checkbox"/> 合分版	玻璃规格	STN 14"*16"0.55mm	阻值:	80	$\Omega$ / <input type="checkbox"/>	模数	6 * 13 : = 78	
PI型号	AL-7356	固含量	4.0%	磨擦角度	0°	扭曲角	90°	MASK <input checked="" type="checkbox"/> 菲林 <input type="checkbox"/> 铬板	
银点	XN-5A:AU400=100: 2		银点大小(mm)	0.5*0.2	银点个数	1	组合余量(mm)	0.03	
边框材料	XN-5A:GS320=100: 2.5		边框宽度(mm)	0.2	衬垫粉	GS320	密度	120±10	
X留边(mm):	6.9	Y留边(mm):	8.225	线宽Min(mm)	0.06	线距Min(mm)	0.06		
外观尺寸	53.9*28.25(±0.2)			下片(mm)	55.4*28.25(±0.2)				
切割尺寸	上片(mm)	53.8*28.15		下片(mm)	55.3*28.15				
视区尺寸	上片(mm)	51.5*25.85		非视区(mm)	1.2				
液晶编号			旋光物:	1.0%S811	清亮点	70℃			
液晶调配	BYLC35200-000 50%			BYLC37700-000 50%					
封口内容	封口抹平: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否    封口方向: 向上    封口宽度(mm): 10.0    封口高(mm): 1.0								
再定向条件	再定向温度 100 °C			再定向时间		100 min			
驱动电讯	<input checked="" type="checkbox"/> 静态 <input type="checkbox"/> 动态    DUTY: 1/1    BIAS: 1/1    Vop: 10.0 V    64Hz <b>Von = 5 v    V off = 5 v    Vscan = 5.0v    全显电流 = 15 <math>\mu</math>A    分显电流 = 15<math>\mu</math>A    频率: 64 HZ</b>								
	显示模式	<input checked="" type="checkbox"/> 正性 <input type="checkbox"/> 负性 <input type="checkbox"/> 反射 <input type="checkbox"/> 半透 <input checked="" type="checkbox"/> 全透 <input type="checkbox"/> YELLOW-GREEN <input type="checkbox"/> GRAY <input type="checkbox"/> BLUE	偏光片 型号	上片	抗刮花片(小片)+易撕贴(兰)	长度(mm)	53.3±0.2	角度	90°
下片		抗刮花片(大片)+易撕贴(兰)		宽度(mm)	27.65±0.2	角度	0°		
背面印刷	玻璃表面丝印	<input type="checkbox"/> 上片印 <input type="checkbox"/> 下片印 <input checked="" type="checkbox"/> 不印		偏光片表面丝印	<input type="checkbox"/> 上片印 <input type="checkbox"/> 下片印 <input checked="" type="checkbox"/> 不印				
	颜色	***		印刷配比	***				
	烘烤温度	*** °C		烘烤时间	*** Min				
导电方式	<input type="checkbox"/> 导电橡皮 <input type="checkbox"/> 热压接合 <input type="checkbox"/> 夹PIN <input type="checkbox"/> TAB <input checked="" type="checkbox"/> FPC <input type="checkbox"/> COG <input type="checkbox"/> 磨边 <b>PIN型号: ***    间距(mm): ***    长度(mm): ***    PIN支数: ***    折脚 <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</b>								
检验规格	<input type="checkbox"/> A1规 <input checked="" type="checkbox"/> A2规 <input type="checkbox"/> A3规格 <input type="checkbox"/> A4规格 <input type="checkbox"/> 特规格								
操作温度	工作温度	0 °C ~ 50 °C		储存温度	-20 °C ~ 70 °C				
包装方式	保利笼盒:	每盒		每箱					
备注	2张APR/注意磨纹方向, 封硅胶, 不封UV胶								
	易撕贴型号: 4200#, 22*8mm, 具体贴法参照"易撕贴贴法标样", 不参图纸。								
	增加清亮点, 修改驱动电讯, 回收2014-01-06量产规格书。								
核 准				审 核				制 定	张晓敏

表单编号: TX-DE-F-004-00