




波形图

8K 时：蓝线色波形是 BCLK、黄色波形是 WCLK

BCLK	 Tek Stop M Pos: -10.00 μs MEASURE CH1 频率 ? CH2 频率 256.4kHz CH2 频率 256.4kHz CH2 上升时间 14.37ns? CH2 下降时间 15.68ns? CH1 1.00V CH2 1.00V M 5.00 μs CH1 \ 9.72V 16-Jan-25 13:27 <10Hz TBS 1102 - 13:58:52 2025/1/16	8K 声音低沉，听不清晰
WCLK	 Tek Stop M Pos: -10.00 μs MEASURE CH1 频率 8.000kHz CH2 频率 256.3kHz CH2 频率 256.3kHz CH2 上升时间 77.53ns? CH2 下降时间 79.31ns? CH1 1.00V CH2 1.00V M 25.0 μs CH1 \ 9.72V 16-Jan-25 13:29 <10Hz TBS 1102 - 14:00:55 2025/1/16	

拨打座机，所以听着有点低沉鼻音（采样率 8K）


16K 时：蓝线色波形是 BCLK、黄色波形是 WCLK



打普通电话时候，没有上述低沉鼻音（采样率 16K）

Codec 连接关系

未接 MCLK 使用的是 BCLK 拨打座机的时候有低沉的鼻音



其他项目使用的是 MCLK ， 声音听着比较清脆

