







ADC



Conn_01x03_Socket



I2C Slave Address Settings

ADDR1	ADDR0	ADDRESS
0	0	1001 100
0	1	1001 101
1	0	1001 110
1	1	1001 111




图 6-2. 控制器件引脚模式选择

MD0	控制器件引脚模式
MD0	通过 47K 电阻连接到 GND
MD1	通过 47K 电阻连接到 GND
MD2	通过 47K 电阻连接到 GND
MD3	通过 47K 电阻连接到 GND
MD4	通过 47K 电阻连接到 GND
MD5	通过 47K 电阻连接到 GND

表 6-3. 字长、电源模式和内部滤波选择

MD2	MD1	字长、电源模式和内部滤波选择 (在地址模式中有效)
MD2	MD1	AVDD = 3.3V, 字长 = 32, 线性相位滤波器
MD2	MD1	AVDD = 1.8V, 字长 = 32, 线性相位滤波器
MD2	MD1	AVDD = 3.3V, 字长 = 24, 线性相位滤波器
MD2	MD1	AVDD = 3.3V, 字长 = 32, 线性相位滤波器

表 6-4. 模拟输出配置

MD5	MD4	模拟输出配置
MD5	MD4	通过 47K 电阻连接到 GND
MD5	MD4	通过 47K 电阻连接到 GND
MD5	MD4	通过 47K 电阻连接到 GND
MD5	MD4	通过 47K 电阻连接到 GND

Sheet: /6140 IN/
File: IN_OUT.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. 9.0.1

Date:

Rev:

Id: 4/4